

Siège Secur 24



Points forts

- Manettes bilatérales
- Dossier baquet
- Soutien lombaire
- Appui-tête modulable
- Robustesse à toute épreuve

+ Options

- Housse de protection pour l'appui-tête
- Revêtement cuir ou tissu 24/24
- Accoudoirs 4D
- Accoudoirs recouverts cuir ou tissu

Extrêmement robuste, le siège Secur 24 dispose des réglages nécessaires pour être ajusté à la morphologie de l'utilisateur et ainsi procurer confort et maintien en position assise. Les manettes de réglages sont accessibles des deux côtés de l'assise pour plus de praticité.

Seul fauteuil 24/24 qui propose des accoudoirs rabattables réglables en hauteur, le Secur 24 maintient le dos efficacement grâce à son dossier baquet, complété d'un soutien lombaire ajustable en profondeur.

Siège Throna 24



Points forts

- Robustesse à toute épreuve
- Angle d'ouverture cumulé de 126° (position semi-allongée)
- Confort exceptionnel
- Nombreux réglages anatomiques

+ Options

- Accoudoirs 4D
- Tissu, cuir intégral ou mixte
- Vérins alternatifs
- Personnalisations possibles sur demande
- Repose-pieds cerclé
- Double réglage lombaire

Le siège Throna 24 est l'allié robuste et fiable des environnements de travail exigeants. Conçu pour une utilisation 24h/24 intensive, il bénéficie d'un niveau de confort et de fonctionnalité ergonomique exceptionnel. Sa structure renforcée lui permet de résister à des conditions d'utilisation extrêmes. Notre siège Throna 24 offre de nombreux réglages performants afin de s'adapter à la morphologie et aux besoins posturaux de chaque utilisateur. Il bénéficie d'un double réglage au niveau des lombaires et propose un angle d'inclinaison important (126°) pour offrir maintien et support en situation active comme de repos.

Données techniques

	Secur 24	Throna 24
Réglage hauteur assise	41 - 53 cm	44 - 55 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	-	61 - 81 cm
Dimensions assise (l x p)	52 x 53 cm	51 x 41 cm
Amplitude profondeur assise	10 cm	10 cm
Dimensions dossier (H x l)	59 x 52 cm	63 x 51 cm
Amplitude inclinaison dossier	40°	22°
Mécanique	Basculante/décentrée	Basculante/décentrée
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+5°/-14°	-
Angle d'ouverture cumulé	-	126°

	Secur 24	Throna 24
Amplitude inclinaison d'assise	19°	16°
Réglage profondeur assise	-	41 - 51 cm
Dimensions accoudoirs (l x p)	8 x 36 cm	6 x 36 cm
Réglage inclinaison accoudoirs	-	+90°/-15°
Réglage écartement accoudoirs	-	50 cm
Réglage hauteur accoudoirs 4D	25 - 35 cm	16 - 27 cm
Diamètre base	71 cm	70 cm
Diamètre roulettes	6,5 cm	6 cm
Poids utilisateur max	230 kg	200 kg
Résistance à l'abrasion*	Martindale 400 000	Martindale 500 000
Garantie	5 ans	2 ans

*Autres revêtements sur demande.

GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D'EMPLOI

1		Sitzhöhe	Ziehen Sie den Hebel unter der Sitzfläche hoch und stellen Sie den Sitz auf die für Sie richtige Höhe ein. Lassen Sie anschließend den Hebel wieder los, um diese Position zu fixieren. Der Sitz bietet nun beiden Oberschenkeln eine gleichmäßige Unterstützung.	Soulevez la manette. Dans cette position, les cuisses sont soutenues de manière égale. Les jambes doivent former un angle à 90°.
		Hauteur d'assise		
2		Lordosenstütze	Drehen Sie den Knopf an der rechten Seite der Rückenlehne um die Lordosenstütze für eine optimale Unterstützung zu justieren.	Le support pelvien peut être réglé en profondeur à l'aide d'un bouton tournant situé du côté droite du dossier.
		Support pelvien		
3		Sitztiefe (Option)	Ziehen Sie den Hebel vorn am Sitz hoch und schieben Sie diesen nach vorne oder hinten, bis die richtige Sitztiefe erreicht ist. Bei dieser entspricht die Entfernung zwischen dem Sitz und der Kniekehle ungefähr einer Handbreite.	Soulevez le levier. Faites glisser l'assise pour obtenir la profondeur désirée. La position est correcte lorsque la distance entre le siège et le creux des genoux mesure 4 à 5 cm.
		Profondeur d'assise (option)		
4		Winkel der Rückenlehne	Setzen Sie sich ganz nach hinten in den Stuhl und drehen Sie das Rad links oder rechts der Rückenlehne nach hinten, um den Rückenwinkel zu vergrößern (max. + 22°) oder nach vorne, um den Rückenwinkel zu reduzieren (max. -12°). Tun Sie dies, bis der Druck auf den unteren Rücken optimal ist.	Installez-vous bien au fond du siège. Tournez le bouton, situé à gauche ou à droite du dossier, vers l'arrière pour augmenter l'angle du dossier (maximum + 22°) ou vers l'avant pour réduire l'angle du dossier (maximum -12°). Allez le plus loin possible, jusqu'à ce que la pression sur le bas de la région lombaire soit optimale.
		Inclinaison du dossier		
5		Sitzwinkel	Fixiert: Ziehen Sie den Hebel unter der Sitzfläche hoch und kippen Sie die Rückenlehne nach hinten. Lassen Sie den Hebel wieder los, um eine bestimmte individuelle Position stufenlos zu fixieren. Dynamisch (empfohlen): Ziehen Sie den Hebel hoch, der Sitz bewegt sich nun frei und ist Ihren Bewegungen angepasst.	Fixe: Soulevez le levier. Basculez l'assise vers l'arrière et rabaissez le levier pour fixer la position. Dynamique: Relevez le levier: l'assise bascule vers l'avant et l'arrière (assise dynamique).
		Inclinaison du siège		
6		Gegendruck	Drehen Sie das Rad unter der Sitzfläche um den Gegendruck optimal einzustellen. Damit Ihnen der Stuhl in jeder Haltung folgt, stellen Sie ihn so ein, dass Ihr individuelles Gleichgewicht gehalten wird.	Vous êtes en équilibre lorsque le siège suit tous vos mouvements sans que vous ayez à exercer de force. Tournez la manette pour trouver le bon réglage.
		Résistance		
7		Höhe der Armstützen	8K / XL: Drücken Sie die Taste unter der Armlehne hoch und passen Sie diese in der Höhe an. Der obere Teil der Armlehne lässt sich in verschiedene Richtungen drehen. 8F: Die Neigung der Armlehnen lässt sich durch ein Drehrad an der Unterseite einstellen (bitte die Armlehne hierzu leicht anheben). Die Armlehnen sind nach oben wegklappbar. 8H: Drehen Sie das Rad unter der Armlehne nach vorne, um sie zu entriegeln und auf die gewünschte Höhe einzustellen, fixieren Sie diese am Ende wieder. Die Neigung lässt sich durch ein Drehrad an der Unterseite einstellen (bitte die Armlehne dazu leicht anheben). Die Armlehnen sind nach oben wegklappbar.	8K / XL: Les accoudoirs sont réglables en hauteur à l'aide d'un bouton presseur situé en-dessous de l'accoudoir. Les accoudoirs sont réglables en profondeur et largeur. 8F: L'angle des accoudoirs est réglable à l'aide d'un bouton tournant situé en-dessous de l'accoudoir. Les accoudoirs sont rabattables en direction du dossier. 8H: Tournez le bouton sous les accoudoirs vers l'avant pour déverrouiller et ajuster ils à la hauteur désirée. Serrez à nouveau. L'angle est réglable à l'aide d'un bouton tournant situé en-dessous. Les accoudoirs sont rabattables en direction du dossier.
		Hauteur des accoudoirs		
8		Kopfstütze	Bringen Sie die Kopfstütze in die gewünschte Höhe, indem Sie diese nach oben / unten schieben. Neigen Sie anschließend die Kopfstütze in eine für Sie bequeme Position.	Réglez l'appui-tête à la hauteur désirée en coulissant de bas / en haut. Ensuite, faites pivoter l'appui-tête dans une position confortable.
		Appui-tête		

Secur24

azergo
Solutions pour mieux travailler

Kopfstütze Repose-tête



Basic



Exclusive



Lite*

Armlehnen Accoudoirs



8K



XL



8F



8H



Halten Sie Ihren Stuhl frei von Staub und Schmutz. Säubern Sie die gepolsterten Teile mit einem feuchten oder trockenen Tuch. Bitte benutzen Sie KEINERLEI scharfe Reinigungsmittel. Entfernen Sie keine Abdeckungen und versuchen Sie nicht die Sitzmechanik zu öffnen. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie technische Unterstützung benötigen. Der Stuhl ist mit fünf Rollen des gleichen Typs geprüft worden, welche ein unbeabsichtigtes Rollen des unbelasteten Stuhls vermeiden.



Protégez votre siège de la poussière. Nettoyez le régulièrement avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'essayez pas d'ouvrir le mécanisme. Si vous avez besoin d'assistance technique ou si vous avez un problème avec le vérin, faites appel à votre distributeur. Le siège a été testé avec les roulettes appropriées afin que le siège sans charge ne roule pas par inattention. Les cinq roulettes doivent être du même type.

* Kopfstütze Lite ist nur lieferbar in Deutschland

* Repose-tête Lite seulement disponible en Allemagne